

石綿分析結果報告書

受付番号 :
分析実施日 : 1900年1月0日 ~ 1900年1月0日
分析方法 : JIS A 1481-1 (偏光顕微鏡によるアスベストの定性的判定方法)

分析結果を以下のとおり報告いたします。

【定性分析結果※1】

No.	試料名称	採取箇所	石綿の種類※2	推定質量分率※3	層数	検出層

※1 本分析結果は、分析に使用した試料中の結果に限ります。

※2 石綿の略称は以下の通りとなります。

クリソタイル：Chr アモサイト：Amo クロシドライト：Cro
トレモライト：Tre アクチノライト：Act アンソフィライト：Ant

※3 検出された層中の推定質量分率となります。

【分析実施者】

分析調査者氏名	分析調査者資格取得状況	民間機関による技能評価の取得状況
高橋 絹海	-	日本作業環境測定協会【評価区分1】 2409合0150号

別紙.1

受付番号 :0

【採取情報】

試料採取日	西暦	年	月	日
物件名称				
物件住所				
構造	☐ S造 ☐ RC造 ☐ SRC造 ☐ 木造 ☐ その他（ ）			
施行年	西暦	年	月	日
採取箇所等の指示者	氏名	所属		
採取箇所等の指示者資格	☐ 建築物石綿含有建材調査者 ☐ その他（ ）		☐ 石綿作業主任者 ☐ 資格なし	
採取者	氏名	所属		
採取者資格	☐ 建築物石綿含有建材調査者 ☐ その他（ ）		☐ 石綿作業主任者 ☐ 資格なし	

【実体顕微鏡の形式】

実体顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	Nikon
	形式	SMZ645
倍率	50倍	

【偏光顕微鏡の形式】

偏光顕微鏡の製造業者・形式	製造業者	Nikon
	形式	ECLIPS LV100-UDM-POL/D
コンデンサ	LV-CUD Uコンドライ ターレットコンデンサー	
対物レンズ（倍率）	CFIアクロマートP40X、CFIアクロマートP10X	
分散対物レンズ	CFIプランフルオール R-DS 40X、CFI R-DS 10X	

【分析室の温度】

分析室の温度	25℃
--------	-----

受付番号：0

別紙.2

試料No.1

【分析結果の写真】		
分析試料（肉眼所見）	実体顕微鏡写真	偏光顕微鏡写真

試料No.2

【分析結果の写真】		
分析試料（肉眼所見）	実体顕微鏡写真	偏光顕微鏡写真

試料No.3

【分析結果の写真】		
分析試料（肉眼所見）	実体顕微鏡写真	偏光顕微鏡写真